

Garant**Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchromd, Zeskant: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	626082 3
GTIN	4062406570330
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchromd.

Technische beschrijving

Zeskant	3 mm
Sleutellengte	71×20 mm
Oppervlak	verchromd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie	nee
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	nee
Lange uitvoering	nee
Producttype	Schroevendraaier

