

**Kunststofpijpsnijder BiX® met 3 lemmets, voor Ø tot: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819780 50
GTIN	4003773087311
Artikelklasse	86A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Pijpsnijder van stevige, versterkte kunststof, messenblok van spuitgietzink. Bijzonder handzaam, voor braam- en spaanvrij afsnijden van buizen. Veilig, vakkundig inkorten van druppelhuizen bij de eindmontage - vrijwel vlak ten opzichte van de wand (ca. 2 – 3 mm wandafstand). Draaibaar messenblok voor het snijden van kunststof buizen (lemmet in het midden) en van druppel- en afdichthulzen (lemmet buiten). Sluitmechanisme voor veilig transport.

**Toepassing:**

Snijdt o.a. hogetemperatuur-afvoerbuizen, lege elektriciteitsbuizen en niet-versterkte kunststof buizen met wanddiktes tot 2,4 mm in een handomdraai.

**Technische beschrijving**

voor uitwendige pijp-Ø	20 - 50 mm
Fabrikantnummer	BiX
met ratelfunctie	nee
Producttype	Pijpsnijder

