

**Accu-klopboorschroefmachine, Type: GSB1235****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Bosch accu-klopboorschroefmachine** voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Robuuste en handzame accus Schroefmachine van slechts **1 kg**.

**Levering:**

Inclusief 2x Li-ion-accu's, lader en transporttas.

**Opmerking:**

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	12 V
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 460 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	32 mm

Snelspanhouder spanbereik	1 - 10 mm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	10 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1750 min <sup>-1</sup>
Accutype	Lithium-ion
Typisch gebruik	Medium
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accucapaciteit	3 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Fabrikantnummer	GSB 12V-35
Maximaal draaimoment zacht	20 Nm
Motortype	Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard	35 Nm
Gewicht	1 kg
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	10,5 m/s <sup>2</sup>
Producttype	Klopboorschroefmachine

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073855 B12
Acculader Type GAL1240	073866 GAL1240