

**TMSERROR, Type: GBH18V45C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**18 V accu-boorhamer met SDS-plus gereedschapsopname en borstelloze motor.**

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Extreem robuust: Electronic Motor Protection schakelt de motor uit bij overbelasting; ook na een valtest van 2 m op beton nog volledig functioneel.**
- **Lichter dan vergelijkbare producten met kabel dankzij geoptimaliseerde aandrijfstrang - ook met ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Comfortabel werken dankzij Lock-on knop voor continue beitelwerkzaamheden.**
- **Maximaal vermogen dankzij BITURBO-technologie.**
- **Nauwkeurige werkresultaten dankzij snelheidsinstelling voor variabele toerentallen.**
- **Verbeterd zicht dankzij led-werklamp.**
- **Kick Back Control ter vermindering van het gevaar door plotselinge gereedschapsreacties.**
- **Uitgerust met Soft-Start, ASC en EPC voor optimale gebruikersbescherming.**
- **Flexibel werken dankzij individuele instelling afhankelijk van de toepassing via de Bosch My Tools app.**

**Levering:**

Inclusief extra handvat, Connectivity-module, machinedoek en koffer.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073866.

**Technische beschrijving**

Maximale spiraalboor-Ø in beton	45 mm
Gewicht	8 kg
Slagenergie	12,5 J
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname vorm	SDS Max
Accutype	Lithium-ion
Maximaal aantal slagen	2760 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GBH 18V-45 C
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Schacht	SDS Max
Producttype	Boorhamer

## Accessoires

AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C