

**Handschoenen, paar Pro Cut D, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094602 8
GTIN	4062406572143
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Cut D. Naadloos gebreide snijbestendige handschoenen voor nauwkeurige en universele werkzaamheden en bescherming tegen hoge snijgevaaren. Met PU-nitrilschuimlaag en zeer goede pasvorm en beweging van de vingers. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in een droge en oliebesmeurde werkomgeving. **18-**

**Gauge-breitechnologie.****Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	8
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Breitechnologie	18G
Drogen	aan de lucht drogen
EN 388	4X43D
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Lengte	255 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen