

**Boorhamer, Type: GBH221****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste boorhamers met **SDS-plus gereedschapsopname** en snelle voortgang van het boren.

- **Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.**
- **Traploze toerentalregeling voor een exacte boorstart.**
- **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij beitelfunctie (draaistop).**
- **Rotatie rechts- of linksom voor het losmaken van vastgeklemde boren.**

**Levering:**

Inclusief extra handvat, machinedoek. Inclusief diepteanslag 210 mm en transportkoffer.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073866.

**Technische beschrijving**

Maximale spiraalboor-Ø in beton	20 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Wattage	650 W

Schacht	SDS Plus
Slagenergie	2 J
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Gewicht	2,3 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Transportkoffer
Fabrikantnummer	GBH 2-21 D
Maximale vibratie volgens EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Producttype	Boorhamer