



## Accu-klopboorschroefmachine zonder accu, lader, Type: GSB1855



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Artikelklasse	03B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Bosch accu-klopboorschroefmachine** voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Met **borstelloze EC-motor**.

**KickBackControl** met automatisch uitschakelen bij blokkeren, evenals unieke precisiekoppeling. Compacte constructie, zeer korte koplengte (slechts 184 mm) voor een perfecte hantering (gr. GSB1890C), daarom optimaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.

#### Levering:

**Zonder accu**, zonder lader en met L-BOXX.

#### Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

### Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
---------------------------------	-------

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Fabrikantnummer	GSB 18V-55
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Motortype	Borstelloze motor
Energievoorziening	Accuvoeding
Typisch gebruik	Medium
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximaal toerental 2e versnelling	1800 min <sup>-1</sup>
Accuspanning	18 V
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 460 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximaal draaimoment hard	55 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Gewicht	1,1 kg
Maximaal draaimoment zacht	28 Nm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	11 m/s <sup>2</sup>
Producttype	Klopboorschroefmachine