



Haakse slijper GWX zonder accu, Type: 18V15C



Bestelgegevens

Bestelnummer	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort** door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken zonder lastige krassen!** Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.

Haakse accu-slijper met **BITURBO Brushless-technologie** met X-lock.

- **Met hetzelfde vermogen als een kabelgebonden apparaat met 1000 tot 1800 watt.**
- **Zorgt voor sneller doorslijpen en meer metaalafname dan met de tot nu toe gebruikte accu-slijpers.**
- **Verhoogde veiligheid door intelligent remsysteem, Kickback- en Drop Control.**

Levering:

Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX 136.

Opmerking:

Bijbehorende ProCORE 18 V-accu's en startersets vindt u onder nr. 073857 gr. C18 en nr. 073865 gr. C18

Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	125 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Batterijvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	2,3 kg
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Kickbackstop	ja
Fabrikantnummer	GWX 18V-15 C
Motortype	borstelloze motor
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Bijzonderheid	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Herstartblokkering	ja
Toerentalbereik	9800 min ⁻¹
Gereedschapsopname	X-LOCK-systeem
Serie	X-LOCK-systeem
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18
Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV