

**Accu-haakse slijper GWS, Type: 18V15C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:**

- Dankzij de nieuwe BITURBO-technologie 50% snellere snede en metaalafname. Komt overeen met het vermogen van een haakse slijper met kabel.
- Verhoogde veiligheid door intelligent remsysteem, Soft Start, KickBack- en Drop Control.
- Instelling van afzonderlijke snelheidsniveaus met bedieningsinterface en Bluetooth-Connectivity.
- Mogelijkheid voor uitbreiding van de Connectivity-module.

Levering:

Zonder accu en lader, inclusief beschermkap, opnameflens, spanmoer, extra handvat.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073854 en nr. 073866. Bijbehorende ProCORE 18 V-accu's en startersets vindt u onder nr. 073857 Gr. C18 en nr. 073865 gr. C18.

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accuspanning	18 V
Maximale schijf-Ø	125 mm
Zachte aanloop	nee
Fabrikantnummer	GWS 18V-15 C

Accutype	Lithium-ion
Overbelastingsbeveiliging	ja
Kickbackstop	ja
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale vibratie volgens EN	4 m/s ²
Gewicht zonder accu	2,2 kg
Aantal inbegrepen accu's	0
Herstartblokkering	ja
Motortype	borstelloze motor
Dodemansschakeling	nee
Gewicht	2,2 kg
Maximaal toerental	9800 min ⁻¹
App-aansluiting	OneKey
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18