



Accu-boorschroefmachine, Type: M12FDDXK2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort. Compacte accu-boorschroefmachine met snelwisselboorhouder.

- **4-in-1-wisselkopstelsysteem met vier verschillende opzetstukken.**
- **Slechts 185 mm lang.**

Levering:

Kit met 10-mm-metaalboorhouder, haakse schroefadapter, excenteropzetstuk, 6-mm-HEX-opzet, inclusief 2 x 12V/2,0 Ah Li-ion-accu M12 B2, lader, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 en nr. 073840.

Technische beschrijving

Accuspanning	12 V
--------------	------

Accutype	Lithium-ion
Maximaal draaimoment hard	34 Nm
Gewicht	0,9 kg
Typisch gebruik	Medium
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal toerental 2e versnelling	1600 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in hout	34 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Motortype	Borstelloze motor
Fabrikantnummer	M12 FDDXKIT-202X
Accucapaciteit	2 Ah
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 400 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C