


Mitutoyo**Veiligheidsmeetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 1/55mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432053 1/55
GTIN	4946368842448
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanschaft-Ø 8 mm h6.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	55 mm
Norm	Fabrieksnorm
Kalibratie	C1
Schaalverdeling	0,01 mm
Vrije slag	3,5 mm
Meetkracht	0,4 - 1,4 N
Meetbereik	1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	7 µm

Meettechniek	analoog
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 3 mm	023000 3

Accessoires

Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Zwenktaster	434912
Stalen taster Type 20	434900 20
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Stalen taster Type 39	434900 39
Stalen taster Type 12	434900 12
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20
Stalen taster Type 24	434900 24
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Gebogen meetklokhouder 60° Opspanlengte 50 mm	434918 50

Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 11	434900 11
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 14	434900 14
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 15	434900 15
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Stalen taster Type 13	434900 13
Stalen taster Type 28	434900 28
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 10	434900 10
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25

Stalen taster Type 16	434900 16
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 2	434900 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Robijntaster Type 2	434915 2
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Hardmetalen taster Type 11	434910 11