

**Mitutoyo****Veiligheidsmeetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 0,5/55mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanschaft-Ø 8 mm h6.

**Technische beschrijving**

Norm	Fabrieksnorm
Behuizing-Ø	55 mm
Kalibratie	C1
Vrije slag	3,5 mm
Meetbereik	0,5 mm
Meetkracht	0,4 - 1,4 N
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	7 µm

Meettechniek	analoog
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 3 mm	023000 3

## Accessoires

Stalen taster Type 29/10	434900 29/10
Stalen taster Type 14/40	434900 14/40
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 100 mm	434920 100
Stalen taster Type 18/1	434900 18/1
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 70 mm	434920 70
Stalen taster Type 2	434900 2
Hardmetalen taster Type 10	434910 10
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 80 mm	434920 80
Hardmetalen taster Type 18/4	434910 18/4
Stalen taster Type 29/20	434900 29/20
Stalen taster Type 18/2	434900 18/2
Stalen taster Type 18/6	434900 18/6
Stalen taster Type 15	434900 15
Gebogen meetklokhouder 45° Opspanlengte 25 mm	434917 25
Stalen taster Type 20	434900 20
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Hardmetalen taster Type 18/1	434910 18/1
Stalen taster Type 12	434900 12

Hardmetalen taster Type 18/6	434910 18/6
Hardmetalen taster Type 17	434910 17
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 25 mm	434918 25
Stalen taster Type 28	434900 28
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 15 mm	434920 15
Stalen taster Type 39	434900 39
Gebogen meetklokhouder60° Opspanlengte 50 mm	434918 50
Hardmetalen taster Type 18/5	434910 18/5
Stalen taster Type 11/35	434900 11/35
Stalen taster Type 11/20	434900 11/20
Robijntaster Type 2	434915 2
Hardmetalen taster Type 18/3	434910 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 90 mm	434920 90
Stalen taster Type 18/3	434900 18/3
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 30 mm	434920 30
Stalen taster Type 17	434900 17
Stalen taster Type 11	434900 11
Hardmetalen taster Type 14	434910 14
Stalen taster Type 14/20	434900 14/20
Hardmetalen taster Type 16	434910 16
Stalen taster Type 11/15	434900 11/15
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 50 mm	434920 50
Stalen taster Type 11/25	434900 11/25
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 40 mm	434920 40
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 60 mm	434920 60
Stalen taster Type 24	434900 24
Stalen taster Type 18/4	434900 18/4
Stalen taster Type 13	434900 13
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 20 mm	434920 20

Stalen taster Type 14	434900 14
Gebogen meetklokhouder45° Opspanlengte 50 mm	434917 50
Stalen taster Type 11/30	434900 11/30
Stalen taster Type 30/10	434900 30/10
Stalen taster Type 14/15	434900 14/15
Hardmetalen taster Type 11	434910 11
Stalen taster Type 10	434900 10
Zwenktaster	434912
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10
Hardmetalen taster Type 18/2	434910 18/2
Stalen taster Type 14/30	434900 14/30
Stalen taster Type 18/5	434900 18/5