

**Mitutoyo****Fijnmeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 5/58mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Artikelklasse	44A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Robuuste, mat verchromde messing behuizing; glas onbreekbaar.

Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen.

Zeer nauwkeurige uitvoering.

De belangrijkste delen van het meetwerk zijn **edelsteengelagerd**.

Centrale wijzer **voor 1/1000 mm-aflezing**.

Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

### Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

## Technische beschrijving

Meetbereik	5 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Norm	Fabrieksnorm

Kalibratie	C2
Aflezings per wijzeromwenteling	0,2 mm
Meetkracht	0,4 - 1,5 N
Schaalverdeling	0,001 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	10 µm
Meettechniek	analoog
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,001 Maximaal meetbereik 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Meetklokglas Type 58	432010 58
Magnetische achterwand voor meetklokken Voor behuizings-Ø 58 mm	434836 58