

Mitutoyo**Fijnmeetklok schokbestendig, Meetbereik / behuizing-Ø: 1/58mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, mat verchromde messing behuizing; glas onbreekbaar.

Opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen.

Zeer nauwkeurige uitvoering.

De belangrijkste delen van het meetwerk zijn **edelsteengelagerd**.

Centrale wijzer **voor 1/1000 mm-aflezing**.

Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
Kalibratie	C2
Meetbereik	1 mm

Meetkracht	0,9 - 1,5 N
Aflezing per wijzeromwenteling	0,2 mm
Schaalverdeling	0,001 mm
Behuizing-Ø	58 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	5 µm
Meettechniek	analoog
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,001 Maximaal meetbereik 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Magnetische achterwand voor meetklokken Voor behuizings-Ø 58 mm	434836 58
Meetklokglas Type 58	432010 58