

Garant**Meelopend draaibankcenter, afgevlakt voor wisselinzetstukken, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321266 4
GTIN	4062406572310
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem slanke behuizing met eenzijdige afvlakking voor optimale toegankelijkheid; zeer hoge rondloopnauwkeurigheid door high-end lagering; ook geschikt voor slijptoepassingen.

- **Met verlengde punt en afdrukmoer, speciaal voor CNC-machines.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**
- **Speciale wentellagers voor hoge belastingen ook bij hoge toerentallen.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor hoge belasting en hoog toerental, speciaal voor NC-machines.

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320627 - 320631.

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Afdrukmoer voor NC-machines, om de center uit de spil van de losse kop te kunnen nemen.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D ₁	14 mm
Nuttige lengte B	85 mm
Voor werkstukgewicht	400 kg
Maximale rondloopfout	0,003 mm
Lengte 1	74 mm
Behuizings-Ø D	60 mm
Morseconus	MK4
Maximaal toerental	10000 min ⁻¹
Geschikt voor kleurcode	K14
L ₂	10 mm
Afdrukbout	ja
Producttype	Centreerpunt