



## Universeel mes CutiX® met magnesiumgreep en 3 messen, 18 mm, Totale lengte: 165mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	845051 165
GTIN	4003773087533
Artikelklasse	86E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Betrouwbare begeleider met unieke messtabilisatie. Innovatieve en variabel uitschuifbare stabiliseringsrail. Robuuste, duurzame magnesium behuizing. Licht als kunststof, sterk zoals spuitgietaluminium. Bevestigingssoog voor gereedschapsbeveiliging. Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 18 mm breed.

#### Voordeel:

- **Vlakke en ergonomische schuif bijzonder voor mes en stabiliseringsrail. Geen onbedoeld bedienen van de schuiven.**
- **Unieke messtabilisatie. Zonder risico op lichamelijk letsel doelgericht druk uitoefenen. Geen onbedoeld buigen of breken van het mes.**

#### Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845015 gr. 10; 845016 gr. 10; 845018 gr. 50; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.

### Technische beschrijving

Mesdikte	0,5 mm
Aantal lemmeten	3
Meslengte	100 mm
Aantal afbreekbare delen	8
totale lengte	165 mm
Mesbreedte	18 mm

Materiaal handgreep	Magnesium
Producttype	Cuttermes

---

## Accessoires

Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'experience' Aantal 10	845010 10
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'longlife' Aantal 10	845015 10
Messen, 10-delige set, 18 mm, zonder afbrekkerven 'experience' Aantal 10	845016 10
Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm 'experience' Aantal 50	845018 50
Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm 'longlife' Aantal 50	845019 50
Afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm 'multisharp' Aantal 10	845021 10
Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm 'multisharp' Aantal 50	845023 50