

AEG

Slagschroefmachine, Type: BSS1812



Bestelgegevens

Bestelnummer	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-slagschroefmachine met 1/2 inch-vierkantgereedschapsopname.

- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Handgreep met softgrip.**
- **Riemhaak.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Opmerking:

Zie voor geschikte reserveaccu nr. 073846– 073848. Accustartersets onder nr. 073844.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Energievoorziening	Accuvoeding
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch

Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Aantal slagen 1e niveau	0 - 2800 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 1e niveau	280 Nm
Fabrikantnummer	BSS 18S12BL
Aantal slagen 2e niveau	0 - 3800 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type B 18 V
Typisch gebruik	Strong
Producttype	Slagschroefmachine