

Garant**Polijstlijpstift, korrel 80 (grijs) grof, Kop-Ø×koplengte: 4X8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	551850 4X8
GTIN	4062406572419
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Polijststiften met **normaal korund (A)**, rubbergebonden.

GARANT-polijststiften onderscheiden zich door een hoge standtijd voor het snel verkrijgen van een fijn, gelijkmatig oppervlak. Afhankelijk van de uitvoering worden er gelijkmatige fijne politoeren tot en met glanzende politoeren verkregen. De GARANT-polijststiften kunnen met dressers zelf worden geprofileerd.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en polijsten van staal, roest- en zuurbestendig staal, zeer warmtebestendige materialen en non-ferrometalen. Polijstlijpstiften lopen ook bij smerende materialen niet vol. Voor het matteren of het aanbrengen van optische effecten op roestvrije containers etc. **Door elastische binding van de slijpkorrel wordt een bijzonder fijne politoer verkregen.**

Niet geschikt voor randen en ruwe oppervlakken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	3 mm
Vormbeschrijving	Cilinder

Aanbevolen omtreksnelheid	10 - 15 m/s
Korrelgrootte	80
Kop-Ø	4 mm
Koplengte	8 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Kleur	grijs
Producttype	Polijststift

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		