

Garant**Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321245 3
GTIN	4062406572464
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Centerponsas met hardmetalen inzetstuk voor toepassingen met hoge afslijtende invloed op de centrering.**
- **Tophoek 60°.**
- **Zijdelings afgevlakte afdrukmoer.**
- **Zeer nauwkeurige lagering voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van dunne werkstukken bij hoge toerentallen en bij grote aantallen met automatische belading in de serieproductie.

Premium uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid dankzij **high-end-lagering**. Speciaal voor hoge toerentallen en hoge axiale krachten. Ook geschikt voor slijpprocessen.

Technische beschrijving

Hardmetaal-Ø H	11 mm
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Nuttige lengte B	94 mm
Voor werkstukgewicht	300 kg
Puntlengte C	30 mm
Morseconus	MK3
Behuizings-Ø D	52 mm
Maximale rondloopfout	0,003 mm
Axiale kracht	4,2 kN
Tophoek	60 graden
Hardmetalen inzetstuk	ja
Uitvoering	meelopend
Afdrukbout	ja
Producttype	Centrepunt