

**Garant****Polijstslipstift, korrel 600 (oranje) ultra fijn, Kop-Ø×koplengte: 6X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	551924 6X10
GTIN	4062406572563
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Polijststiften met **normaal korund (A)**, rubbergebonden.

**GARANT-polijststiften** onderscheiden zich door een hoge standtijd voor het snel verkrijgen van een fijn, gelijkmatig oppervlak. Afhankelijk van de uitvoering worden er gelijkmatige fijne politoeren tot en met glanzende politoeren verkregen. De GARANT-polijststiften kunnen met dressers zelf worden geprofileerd.

**Toepassing:**

**Voor het fijnslijpen en polijsten van staal, roest- en zuurbestendig staal, zeer warmtebestendige materialen en non-ferrometalen.** Polijstslipstiften lopen ook bij smerende materialen niet vol. Voor het matten of het aanbrengen van optische effecten op roestvrije containers etc. **Door elastische binding van de slijpkorrel wordt een bijzonder fijne politoer verkregen.**

Niet geschikt voor randen en ruwe oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	6 mm
Schacht-Ø	3 mm

Korrelgrootte	600
Vormbeschrijving	Cilinder
Aanbevolen omtreksnelheid	10 - 15 m/s
Koplengte	10 mm
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	D
Kleur	wit
Producttype	Polijststift

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		