



Accu-kernboormachine, Type: M18FMDP



Bestelgegevens

Bestelnummer	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

M18 FUEL™ accu- magneetkernboormachine met led-verlichting.

- **Kernboren tot 38 mm.**
- **Drijfwerk met 2 versnellingen: Geoptimaliseerd toerental voor het boren met kernboor (400 min⁻¹) en spiraalboor (690 min⁻¹).**
- **Sterke permanente magneet met een houdkracht van 8890 N.**
- **Versie met REDLINK PLUS™-elektronica, AUTOSTOP™.**
- **Geïntegreerde magnetische koelmiddelreservoir.**

Levering:

2 x M18 B5 accupacks, M12-18 FC lader, transportkoffer.

Opmerking:

Geschikte HM-kernboren vindt u onder nr. 118780 e.v. Bijbehorende accu met nr. 073816 gr. MB18 en nr. 073839 gr. M18NRG5 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Batterijvoeding
Boordiepte	Kernboor in staal maximaal 50 mm
Hoogte	552 mm
Gewicht	13,9 kg
Maximale ruim-Ø	18 mm
Maximaal toerental	400 - 690 min ⁻¹
Lengte magneetvoet	170 mm
Gereedschapsopname vorm	19 mm Weldon
Accucapaciteit	5 Ah
Maximale verzink-Ø	38 mm
Breedte magneetvoet	65 mm
Werkslag	146 mm
Fabrikantnummer	M18 FMDP-0C
Aantal inbegrepen accu's	2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Producttype	Boormachine, BE 75-16

Accessoires

Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ion-systeem M18B5 Accutype MB18	073816 MB18