



Haakse slijper Accu, Type: M18FSAGV



Bestelgegevens

Bestelnummer	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse accuslijper 115mm met POWERSTATE™-motor (borstelloos) voor zeer zware toepassingen. De REDLINK PLUS™-elektronica biedt een geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu en houdt het vermogen onder belasting constant. Met dodemansschakelaar.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief kartonnen doos.

Opmerking:

Zie voor geschikte starterset nr. 073826 e.v.

Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	115 mm
Herstartblokkering	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Dodemansschakeling	ja
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale vibratie volgens EN	2,1 m/s ²
Motortype	Borstelloze motor
Toerentalbereik	8500 min ⁻¹

Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Overbelastingsbeveiliging	ja
Fabrikantnummer	M18 FSAGV115XPDB-0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximale doorslijpdiepte	28 mm
Gewicht	2,7 kg
Producttype	Haakse slijper