



Haakse slijper op accu, Type: M18FSAGDB



Bestelgegevens

Bestelnummer	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:

- **Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**

Levering:

Inclusief lader, beschermkap, 2 stofbeschermroosters, spanset, antivibratiehandvat, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Maximale vibratie volgens EN	3,4 m/s ²
Accucapaciteit	5 Ah
Overbelastingsbeveiliging	ja
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2

Accuspanning	18 V
Herstartblokkering	ja
Kickbackstop	nee
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Zachte aanloop	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	2,7 kg
Fabrikantnummer	M18FSAGDB
Dodemansschakeling	ja
Serie	FUEL
Producttype	Haakse slijper