



Haakse slijper op accu, Type: M18FSAGB



Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 077140 M18FSAGB |
| GTIN | 4058546346218 |
| Artikelklasse | 03L |

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:

- **Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**

Levering:

Inclusief lader, beschermkap, 2 stofbeschermroosters, spanset, antivibratiehandvat, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-------------|
| Maximale schijf-Ø | 125 mm |
| Aantal inbegrepen accu's | 2 |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Dodemansschakeling | nee |

| | |
|--|-------------------------------|
| Fabrikantnummer | M18 ONEFSAG125XPDB-502X |
| Herstartblokkering | ja |
| Maximaal toerental | 8500 min ⁻¹ |
| Accutype | Lithium-ion |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type HB 18 V |
| Maximale vibratie volgens EN | 3,4 m/s ² |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Maximale doorslijpdiepte | 34 mm |
| Accuspanning | 18 V |
| Zachte aanloop | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Accucapaciteit | 5 Ah |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Kickbackstop | nee |
| App-aansluiting | OneKey |
| Serie | FUEL |
| Producttype | Haakse slijper |