



Accuboorhamer Zonder accu, lader en koffer, Type: M18FHPX



Bestelgegevens

Bestelnummer	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
- SDS-Plus booropname.
- Robuust metalen tandwielhuis.
- Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
- FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.
- Draaistop voor lichte beitelerkzaamheden.
- Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.
- Antivibratiesysteem AVS.

Levering:

Nulvariant – zonder accu, lader en koffer.

Opmerking:

Bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in beton	30 mm
Fabrikantnummer	M18ONE FPHX

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Schacht	SDS Plus
Slagenergie	4,2 J
Maximale vibratie volgens EN	8,6 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Maximaal aantal slagen	4600 min ⁻¹
Gewicht	5,2 kg
Toerentalbereik	0 - 800 min ⁻¹
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Acculader Type M1218SC	073840 M1218SC
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Acculader Type M1418C6	073840 M1418C6