



Accuboorhamer, Type: M18FHX



Bestelgegevens

Bestelnummer	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **Hoogvast metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**
- **18 V/5,0 Ah Red Li-ion-accuboorhamer**, met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, geoptimaliseerd voor boren in beton en metselwerk. Redlink-Plus™-elektronica – overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.
- **FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.**
- **Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.**
- **Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.**
- **Antivibratiesysteem AVS.**

Levering:

Inclusief FIXTEC SDS-Plus-adapter, snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, extra handvat met boordiepteaanslag, snellader, 2 × 18 V accu, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Maximale vibratie volgens EN	8,9 m/s ²
Schacht	SDS Plus
Toerentalbereik	0 - 1330 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in beton	26 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Slagenergie	2,5 J
Maximale spiraalboor-Ø in hout	28 mm
Fabrikantnummer	M18ONEFHX-552X
Accuspanning	18 V
Maximaal aantal slagen	4800 min ⁻¹
Accucapaciteit	5,5 Ah
Aantal inbegrepen accu's	2
Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Energievoorziening	Accuvoeding
Gewicht	4,5 kg
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Accutype	Lithium-ion
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Acculader Type M1218SC	073840 M1218SC
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Accustarterset Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Acculader Type M1418C6	073840 M1418C6