

Mitutoyo**Ruwheidsmeter SJ210, Type: SJ210****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Artikelklasse	44D

Omschrijving**Uitvoering:**

Transporteerbare, netonafhankelijke glij schoensystemen voor het bepalen van de oppervlakteruwheid. Meetkracht 0,75 mN conform DIN / ISO. Aparte aandrijfunite voor metingen in zeer kleine ruimtes en voor de bevestiging op statieven. Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-21 (vervangt DIN EN ISO 11562). Automatische transportbescherming voor taster. Automatische kalibreerfunctie en geïntegreerd geheugen voor meetcondities.

- **2,4 inch TFT-kleurendisplay, elektronisch draaibaar. Aandrijfunite geïntegreerd of apart inzetbaar. Opslaan van meetgegevens en -condities op micro-SD-geheugenkaart.**
- **Alle gangbare parameters volgens DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en condities naar eigen keuze.**

Levering:

Inclusief aandrijfapparaat met tasterpunt, netadapter, kalibratiestandaard en draagtas.

Accessoires:

Geveer en tasterkop voor kleine boringen (vanaf 2,5 mm) nr. 499210, glij schoen voor platte en cilindrische werkstukken nr. 499220 uitvoering Z-KUFE, steunvoetjes (2 stuks) nr. 499220 uitvoering FUSS, adapter voor spannen in hoogtemeter nr. 499220 uitvoering H-ADAPT, granieten meetstatief nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

Opmerking:

Kosteloze analysesoftware en andere adapters en tasterkoppen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Ruwheidsstandaards	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Meettraject langsaftasting	16 mm
Cutoff (λ_c)	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Tastsnelheid	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Grafische weergave	Meetprofiel, BAC-curve, ADC-curve
Energievoorziening	Accuvoeding
Maximaal meetbereik	360 μ m
Geïntegreerde printer	nee
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Kalibratie	Q2
Kalibratie	Q1
Producttype	Ruwheidsmeter

Dienstverlening

KalibratieRuwheidsstandaard Type R	029220 R
KalibratieRuwheidsmeter Type R	029200 R

Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498430 USB2
Granieten meetstatief met T-groef	499415
Accessoires Type FUSS	499220 FUSS
Accessoires Type Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Gever / tasterkop Type 6/90	499210 6/90
Accessoires Type H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Aansluitkabel Type D2	498430 D2
Gever / tasterkop Type 6/60	499210 6/60

Gever / tasterkop Type 2,5	499210 2,5
Aansluitkabel Type D1	498430 D1