

**Pijpsleutelset, Aantal delen: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	620602 11
GTIN	4062406570200
Artikelklasse	62C

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed, met massieve zeszijdige schacht voor sleutel en dwarsboring voor wringijzer. Zeer sterk, met diepe binnenzeskanten voor uitstekende bouten.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Inhoud:

Resp. 1 sleutel nr. 620502: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Wringijzer nr. 621600: Gr. 10×200

Wringijzer nr. 621800: Maat 175

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Aantal sleutels	9
Productieproces	gesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Dopsleutel

Accessoires

Pijpsleutel Sleutelwijdte 14X15 mm	620502 14X15
Pijpsleutel Sleutelwijdte 20X22 mm	620502 20X22
Pijpsleutel Sleutelwijdte 18X19 mm	620502 18X19
Pijpsleutel Sleutelwijdte 10X11 mm	620502 10X11
Pijpsleutel Sleutelwijdte 16X17 mm	620502 16X17
Pijpsleutel Sleutelwijdte 6X7 mm	620502 6X7
Pijpsleutel Sleutelwijdte 21X23 mm	620502 21X23
Wringijzer, cilindrisch Øx totale lengte 10X200 mm	621600 10X200
Wringijzer, getrapt Totale lengte 175 mm	621800 175
Pijpsleutel Sleutelwijdte 12X13 mm	620502 12X13
Pijpsleutel Sleutelwijdte 8X9 mm	620502 8X9