

Garant**Schachtfrees HSS-Co8, ongecoat, Ø k10 DC: 5,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	191500 5,5
GTIN	4045197102829
Artikelklasse	11W

Omschrijving**Uitvoering:**

Meersnijdende frees. **Met excentrische achterslijping.**
Centrumsnijdend.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	5,5 mm
Aantal tanden Z	4
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,01 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	57 mm
Snijlengte L _c	13 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	k10
Spiraelhoek	30-40 graden
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Type	N
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	83 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	23 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	55 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		