

Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 26×14G, Lades met fronthoogte / type: 50/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950192 50/1
GTIN	4062406573522
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×14G.

**T.b.v.:**

Lades 26×14G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 4 × gr. 6×8/4; 4 × gr. 6×6/4; 1 × gr. 2×8/1; 1 × gr. 2×6/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 3 × gr. C

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	26×14
Geschikt voor lades nuttige diepte	350 mm
Materiaal	kunststof
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	14
Inzetbakken hoogte	25 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Breedte in G	26
Diepte	350 mm
Diepte in G	14
Hoogte	25 mm
Breedte	650 mm
Gewicht	1,014 kg
Productnaamattribuut	26×14G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X8/4	951415 6X8/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Inzetbak-insteekschotjes Set 10-delig Type C	951275 C