

Garant GRIDLINE

**Inzetbakken-assortiment, 36×14G, Lades met fronthoogte / type: 50/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Artikelklasse	9GB

**Omschrijving****Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×14G.

**T.b.v.:**

Lades 36×14G.

**Inhoud:**

Inzetbakken 1K nr. 951415: 6 × gr. 6×8/3; 6 × gr. 6×6/3

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 4 × Maat B

**Technische beschrijving**

Inzetbakken hoogte	25 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte	900 mm
Materiaal	kunststof
geschikt voor lades nuttige diepte in G	14
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
Geschikt voor lades nuttige diepte	350 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×14
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Breedte	900 mm
Diepte	350 mm
Breedte in G	36
Diepte in G	14
Hoogte	25 mm
Gewicht	1,31 kg
Productnaamattribuut	36×14G
Producttype	Lade inzetbak

## Accessoires

Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type B	951275 B
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedtexdiepte in G / type 6X8/3	951415 6X8/3