

Garant**Lamellenslijpers Vlies (ZA) rond, middel, Kop-Ø×kopbreedte: 80X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554940 80X50
GTIN	4062406573720
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). **Ideaal voor de bewerking van edelstaal.** Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Met name geschikt voor het slijpen van contouren.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	7000 min ⁻¹
Kop-Ø	80 mm
Aanbevolen toerental	4000 min ⁻¹
Kopbreedte	50 mm
Schacht-Ø	6 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
Korrelvergelijking	180
Fijnheidsgraad	middel

Productnaamattribuut	middel
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		