

Garant GRIDLINE

**ESD Vario werkbank met behuizing, hoogte 850 mm, ESD-plaat, 12×20G,
Bladlengte: 1500/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie. Werkbankpoten, 50 mm breed, met dwarschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met 1 paar verstevigingsplaten. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Werkblad van 50 mm volumegeleidende spaanplaat. Bovenlaag van geleidend HPL-laminaat EGB 0,8 mm. Onderzijde met tegengestelde laag van wit laminaat. Rondom 3 mm ABS-kantfinez antistatisch. Met inwendige stalen buis als verstevigingsprofiel.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 100

Levering:

2 × werkbankpoten, 1 × paar verstevigingsplaten, behuizing met lades, werkblad.

Kleur:

Behuizing en werkbankpoten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

Centrale boring voor aardingsonderdeel nr. 972827 gr INT2W aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Aardingsonderdeel moet apart worden besteld.

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
---------------------------	-------

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	250 kg
Lades nuttige diepte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	325 mm
Serie	vario
Werkblad lengte	1500 mm
Aantal lades	4
Ladenbehuizing breedte	400 mm
Ladenbehuizing hoogte	400 mm
Lades nuttige breedte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladenbehuizing diepte	650 mm
Werkblad dikte	50 mm
Werkblad diepte	750 mm
Lades nuttige breedte in G	12
Hoogte	850 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Werkbank hoogte	850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	12×20G
Producttype	Werkbank

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------

ESD-behuizing 16G voor zelfmontage met lades Hoogte behuizing 400 mm	972030 400
ESD-lade fronthoogte lade 75 mm	972035 75
ESD-lade fronthoogte lade 100 mm	972035 100
ESD-werkblad Bladlengte 1500 mm	972160 1500
ESD-werkbankpoot Aantal verticale secties 800 mm	972180 800
Verstevigingsplaat Type 1	972195 1