



## Magazijnhouder 'Insider' met 1/4 inch bits met magneet, Steellengte: 15mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676661 15
GTIN	7610733286171
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

'Multicraft'-handvat en **schuifmagazijn met eindvergrendeling** inclusief C 6,3 bits. Opname met sterke permanente magneet.

'Insider'-handvat en **schuifmagazijn met eindvergrendeling**. Opname met sterke permanente magneet.

#### T.b.v.:

1/4 inch bits met C 6,3 schacht.

#### Inhoud:

Resp. 1 bit:

voor sleuf nr. 675300 gr. 4; 5,5; 6.

voor Phillips nr. 675281 gr. 1/25; 2/25.

voor binnen-Torx® nr. 675295 gr. TX10; TX15; TX20.

### Technische beschrijving

totale lengte	120 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Fabrikantnummer	Insider
Bithouder	D 6,3
draaibare kap	nee

met ratelhandvat	nee
met telescoopschacht	nee
incl. bits	ja
geïntegreerd bitmagazijn	ja
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX15	675295 TX15
PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 4 mm	675300 4
PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX10	675295 TX10
PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX20	675295 TX20
PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch C 6,3 Bladbreedte 6 mm	675300 6