

**Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787001 10
GTIN	4058546287351
Artikelklasse	76G

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken.** Schacht van veredeld speciaal staal.

**Toepassing:**

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **Plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Wapeningsijzer in beton.**

**Opmerking:**

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

**Technische beschrijving**

Boor-Ø	10 mm
Spiraallengte	60 mm
totale lengte	120 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor

