



## Universele HM-boorset, 1/4 inch (E 6,3), Boor-Ø: 8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	787011 8
GTIN	4058546287405
Artikelklasse	76G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor** exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

#### Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **Plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **Tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **Wapeningsijzer in beton.**

#### Inhoud:

Boor nr. 787001: resp. 1 st. gr. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

#### Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

### Technische beschrijving

Boor-Ø	4 - 10 mm
Aantal boren	8

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Producttype	Universele boor

## Accessoires

Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 12 mm	787001 12
Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 8 mm	787001 8
Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 10 mm	787001 10
Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 5 mm	787001 5
Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 6 mm	787001 6
Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4 mm	787001 4