

**Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird® Pro, Type: CAS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770530 CAS
GTIN	4007081102513
Artikelklasse	74A

Omschrijving**Uitvoering:**

Accumachine voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 edelstaal.

Voordeel:

Zeer groot vermogen, grote stukscapaciteit per geladen accu. Eenvoudig en betrouwbaar inbrengen van de blindklinkmoeren. Elektronische regeling van de ingestelde zetslag.

Snelwisselsysteem voor draadstiften.

Levering:

Inclusief resp. 1 draadstift en mondstuk M4, M5 en M6, 1 binnenzeskantsleutel, 1 x steeksleutel SW 24×27, li-ion-schuifaccu nr. 770524 en lader nr. 770528 gr. CAS **in L-BOXX**.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	2 Ah
Kracht	15000 N
Energievoorziening	Accuvoeding

Accuspanning	18 V
Gewicht inclusief accu	2,4 kg
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Type CAS 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Blindklinkapparaat

Accessoires

Li-ion snelwisselaccu CAS Capaciteit 2,0 Ah	770524 2,0
Lader Type CAS	770528 CAS