

Garant**Handschoenen, paar MASTER CUT C OIL+, Handschoenmaat: 12**

Bestelgegevens

Bestelnummer	094422 12
GTIN	4062406574222
Artikelklasse	01H

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij volledige nitrillaag tot over de knokkels zeer geschikt in met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.

GARANT MASTER CUT C OIL+. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau C. Perfect geschikt voor **met olie besmeurde werkomgevingen met hoge snijgevaaren**, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	MASTER CUT
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Öko-Tex-standaard 100
EN 388	4X42C
Dragermateriaal	HPPE
Coating	Nitril
Coatingvariant	Volledige coating
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen