

Mitutoyo**Meetprojector met beeldscherm en objectief PJ-PLUS, Type: P2010A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Artikelklasse	44C

Omschrijving**Uitvoering:**

Profielprojector voor nauwkeurige controle met doorvallend en opvallend licht, van kleine tot middelgrote werkstukken. **Universeel apparaat** voor gebruik in de productie, het laboratorium, de controle en slijperij.

- **Standaardobjectief 10-voudig. Objectief 20x, 50x en 100x op aanvraag.**
- **Verticaal, draaibaar 315 mm-dradenkruisbeeldscherm met ingebouwde digitale hoekaanduiding, omschakelbaar voor aflezing in graden of decimalen.**
- **Het telecentrische verlichtingssysteem garandeert een verticale en gelijkmatige belichting van het beeldveld.**
- **Led-verlichting voor doorvallend licht en verlichting voor opvallend licht met traploze lichtsterkteregeling zorgen voor een lange levensduur bij een gering stroomverbruik.**
- **Ventilatorloos design voorkomt het binnendringen van verontreinigingen in het apparaat.**
- **Massieve coördinatenmeet tafel, met snelverstelling in beide assen.**
- **Ingebouwd digitaal display (met gegevensuitgang) staat garant voor betrouwbaar en foutloos meten.**
- **Voor het meten van lengtes, hoeken, bochten en radiussen.**

Levering:

Inclusief objectief 10-voudig, antiverblindingschermje, stofhoes en netkabel.

Accessoires:

Snijkantreiniger nr. 354788.

Opmerking:

Andere speciale accessoires zoals objectieven, kantelbare centreersteun, horizontaalprisma, klemhouder, geschikte en genormeerde meetplaten of randdetector met evaluatie-unit QM-Data 200 op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Hoogte	1093 mm
Gewicht	118 kg
Breedte	633 mm
Aflezing	0,001 mm
Serie	PJ-PLUS
Beeldscherm-Ø	315 mm
Maximaal werkstukgewicht	8 kg
Meetbereik y-as	100 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Lengte	742 mm
Meetbereik x-as	200 mm
digitale weergave	ja
Verlichting	Led
Producttype	Profielprojector