

**Accu-tacker, Artikelomschrijving producent: M12BST****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte en krachtige M12™ **accutacker** met geïntegreerde klem en slipvrije greep. Maximaal 2000 nieten per 2,0 Ah acculading. Onbedoeld schieten wordt voorkomen.

T.b.v.:

Nieten type G met maximale indrijfdiepte van 6–14 mm.

Levering:

Inclusief 2 × 12 V/2,0 Ah accu, C12 C lader, HD box.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	M12BST
Maximale indrijfdiepte nieten	14 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikt niettype	G

Accucapaciteit	2 Ah
Accuspanning	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Tacker

Accessoires

Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12