

HEDI

Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 40B2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081108 40B2
GTIN	4003644023523
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**
- **Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**
- **Innovatief design met een groot aantal ergonomie- en veiligheidsfeatures.**
- **Niet-geleidende, volledig kunststof constructie.**
- **Geschikt voor extreme toepassingsgebieden en -omgevingen.**
- **7° helling van de haspel voor verbeterde waterafvoer.**
- **3 jaar fabrieksgarantie.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Kabelkleur	oranje
IP-klasse	IP 54
Materiaal kabel	Pantserkabel
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Kabellengte	40 m
Kabelklasse	H07BQ-F
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal contactdozen	4
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Nominale spanning	250 V
Kabelopbouw	3G2,5
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel