

Werkplekmat Top oliebestendig Breedte 91 cm, zwart / oranje, Breedte x lengte: 91X210cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964605 91X210
GTIN	662641925632
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Deze industriële werkplekmatten worden gemaakt van een hoogwaardig nitrilrubber-mengsel en zijn daardoor **geschikt voor een hogere belasting**:

- **Hard en slijtvast oppervlak van nitrilrubber voor optimale antislipwerking en lange levensduur.**
- **Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber, biedt maximaal comfort en isolatie tegen harde bodems en trillingen.**
- **Aan alle zijden afgeschuinde oranje randen om struikelen te voorkomen.**
- **Bestand tegen de meeste industriële vetten, stoffen en chemicaliën.**
- **Rondom afgedicht tegen het binnendringen van vocht.**
- **Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1.**
- **Dikte: 14,3 mm**
- **Antislip-eigenschappen R10 volgens DIN 51130 en BGR 181.**

Technische beschrijving

insteekbaar	nee
Kleur	zwart / oranje
met veiligheidsranden	4-zijdig
Lengte	210 cm
Antislip-eigenschappen volgens DIN 51130, BGR 181	R10
Dikte	14,3 mm

Gewicht	23 kg
Breedte	91 cm
Afschuining	4-zijdig
Materiaal	Nitrilrubber
Fabrikantnummer	Cushion Flex™
Stacomfort	Anti-vermoeidheid
Stacomfort	Isolatie (temperatuur)
Stacomfort	Antislip
Schokbescherming	Vloer
Materiaaleigenschap	oliebestendig
Kleur	zwart / oranje
Producttype	Werkplekmat