

**Accu-tacker, Artikelomschrijving producent: M12BST****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte en krachtige M12™ **accutacker** met geïntegreerde klem en slipvrije greep. Maximaal 2000 nieten per 2,0 Ah acculading. Onbedoeld schieten wordt voorkomen.

T.b.v.:

Nieten type G met maximale indrijfdiepte van 6–14 mm.

Levering:

Versie **zonder accu, zonder lader, zonder HD box.**

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikt niettype	G
Fabrikantnummer	M12BST
Accuspanning	12 V

Maximale indrijfdiepte nieten	14 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Producttype	Tacker

Accessoires

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C