

**Garant****CCGT 030101, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Artikelklasse	211

## Omschrijving

CCGT 030101 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 150 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Soort	HB7125-1
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,1 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 150 m/min
Spaanbreker	VF

Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien