

Garant**CCGT 030102, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Artikelklasse	211

Omschrijving

CCGT 030102 HB7025-1 Soort: HB7025-1
Spaanbreker: SF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Voeding f : 0,03 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 180 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,03 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min

ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Spaanbreker	SF
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
Soort	HB7025-1
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien