

**Garant****CCGT 030102, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Artikelklasse	211

## Omschrijving

CCGT 030102 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 150 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 150 m/min

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7125-1
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	VF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien