

Garant**VCGT 050102, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268095 HB7025-1
GTIN	4062406575946
Artikelklasse	211

Omschrijving

VCGT 050102 HB7025-1 Soort: HB7025-1
Spaanbreker: SF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Voeding f : 0,03 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 180 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
ISO-code wisselplaat	VCGT 050102
Spaanbreker	SF
Soort	HB7025-1
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P

Voeding f	0,03 - 0,3 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien