

**Antislip-vloermarkeringstape Dikte 0,72 mm, Type: B/Y****Bestelgegevens**

Bestelnummer	964970 B/Y
GTIN	4042448841957
Artikelklasse	97M

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfklevende vloermarkeringstape tesa® **antislip-tape 60950-60953** voor binnen- en buitentoepassingen. Zeer sterke kleefkracht op veel ondergronden, bestand tegen zout water en chemicaliën. Tapes bestaan uit een met mineralen (aluminiumoxide) gecoate PVC-drager. Antislipeffect houdt tot wel 2 jaar aan bij normale belasting.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Lijm: Acrylaat

Kleur: zwart / geel

Lengte: 15 m

Breedte: 50 mm

Dikte: 0,81 mm

Technische beschrijving

Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	vochtbestendig
Lengte	15 m

Toepassing	Markeren
Kleefkracht op staal	100 N/mm
Breedte	50 mm
Kleur	zwart / geel
Rekbaarheid	25 %
Dikte	0,81 mm
Type plakband	eenzijdig
Dragermateriaal	PVC-folie
Lijm	Acrylaat
temperatuurbestendig tot	-5 - 50 °C
Producttype	Vloermarkeringstape