

**Heavy Duty-tape lengte 18 m, Type: YELLOW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	964980 YELLOW
GTIN	4042448572073
Artikelklasse	97M

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfklevende vloermarkeringstape **tesa® antislip Heavy Duty 60954** voor binnen- en buitentoepassingen. Ontwikkeld voor permanente zwaarlasttoepassingen en extreme omstandigheden, bijvoorbeeld bij bouwvoertuigen of platforms en hellingen. Veilige verlijming op de meeste oppervlakken, bestand tegen zout water- en chemicaliën, goede weerbestendigheid. Tapes bestaan uit een met extra grote mineralen gecoate PVC-drager.

Antislipwerking R13 (R12 voor maat B/Y). Dikte 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.

Lijm: Acrylaat

Kleur: geel

Lengte: 18 m

Breedte: 50 mm

Dikte: 1,36 mm

Technische beschrijving

Toepassing	Markeren
------------	----------

Type plakband	eenzijdig
Kleefkracht op staal	70 N/mm
Rekbaarheid	35 %
Kleur	geel
Lijm	Acrylaat
Dikte	1,36 mm
Lengte	18 m
temperatuurbestendig tot	80 °C
Trekvastheid	400 N/mm
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Breedte	50 mm
Dragermateriaal	PVC-folie
Producttype	Vloermarkeringstape