

**Heavy Duty-tape lengte 18 m, Type: GREY****Bestelgegevens**

Bestelnummer	964980 GREY
GTIN	4042448572080
Artikelklasse	97M

Omschrijving**Uitvoering:**

Zelfklevende vloermarkeringstape **tesa® antislip Heavy Duty 60954** voor binnen- en buitentoepassingen. Ontwikkeld voor permanente zwaarlasttoepassingen en extreme omstandigheden, bijvoorbeeld bij bouwvoertuigen of platforms en hellingen. Veilige verlijming op de meeste oppervlakken, bestand tegen zout water- en chemicaliën, goede weerbestendigheid. Tapes bestaan uit een met extra grote mineralen gecoate PVC-drager.

Antislipwerking R13 (R12 voor maat B/Y). Dikte 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.

Lijm: Acrylaat

Kleur: grijs

Lengte: 18 m

Breedte: 50 mm

Dikte: 1,36 mm

Technische beschrijving

Lengte	18 m
--------	------

Kleefkracht op staal	70 N/mm
Dragermateriaal	PVC-folie
Breedte	50 mm
Trekvastheid	400 N/mm
Rekbaarheid	35 %
Kleur	grijs
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Toepassing	Markeren
Dikte	1,36 mm
temperatuurbestendig tot	80 °C
Lijm	Acrylaat
Type plakband	eenzijdig
Producttype	Vloermarkeringstape